

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder



3240538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240538>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachsteckhülse, vollisoliert, rot, 0,5 ... 1,5 mm², für Stecker 6,3 x 0,8 mm



Ihre Vorteile

- Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
- Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
- Halogenfreiheit
- Elektrolytisch verzinnt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240538
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3451
GTIN	4046356528085
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,218 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240538>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkeigenschaft	Halogenfrei mit "Easy Entry"-System Hartgelötet PA isoliert Galvanisch verzинnt Temperaturbereich -20 °C ... +105 °C Brennbarkeitsklasse V2 nach UL 94
-------------------	--

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,3 mm
Hülsenlänge	21,5 mm
Länge Isolierstoffhülse	10,5 mm
Abisolierlänge maximal	7 mm
Materialstärke min.	0,4 mm
Innenmaß Isolierkragen	4,3 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	Messing
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	elektrolytisch verzинnt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten	
Hülsenlänge	21,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Dauertemperatur	105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder


3240538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240538>



Zeichnungen

Maßzeichnung



C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder



3240538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240538>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Verbinder

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240538>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de