WP-BASE A M16 - Schutzschlauch Befestigungswinkel

3241083

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241083

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241083
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356712262
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,24 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Art der Verschraubung	M16

Maße

Bohrlochdurchmesser	17 mm

Materialangaben

Material	Stahl, verzinkt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M16

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 200 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430309
ECLASS-15.0	27430309

ETIM

ETIM 10.0	EC001458

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,481 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de