AP 2 METER - Abdeckprofil

5022627

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5022627

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 2-TU gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	5022627
Verpackungseinheit	32 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4017918095222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	295,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	290 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil

Maße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	1000 mm
Tiefe	33 mm
Länge	1000 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de