

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de fibra óptica SC-RJ, IP67, dúplex, con tecnología de conexión rápida, para fibra de vidrio multimodo 50/125 μm , para un diámetro de conductor individual de 600 y 900 μm , para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,5 mm

Sus ventajas

- Para la conexión de campo sencilla
- Adecuado para el uso en un entorno adverso

Datos comerciales

Código de artículo	1657083
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNNBA
Clave de producto	ABNNBA
Página del catálogo	Página 341 (C-4-2015)
GTIN	4046356100137
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31,4 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Exclusivamente para confeccionar con la herramienta 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU y 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. ¡No apto para confeccionar con la herramienta 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
---------------	--


Propiedades del artículo

Construcción	SCRJ
Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ según IEC 61754-24
Aplicación	neutral
Número de salidas de cable	1
Número de conductores	1
Ejecución	SC-RJ
Salida de cables	recta

Propiedades eléctricas

Atenuación	≤ 0,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	38,4 mm
Altura	20 mm
Longitud	122 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	gris
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material Empaquetadura para cables	NBR
Material anillo tórico	FPM
Material carcasa	PA

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Tipo de cable	para todos los tipos de cable usuales
Diámetro exterior del cable ()	5 mm ... 8,5 mm
Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8,5 mm
Diámetro de conductor	2,9 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	GOF
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Parámetros

Atenuación	≤ 0,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C

Montaje


Tipo de disposición	Exteriores e interiores
---------------------	-------------------------

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector enchufable SC-RJ IP67

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>

Accesorios necesarios

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Juego de herramientas de confeccionado

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658228>



Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 230 V

Accesorios

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Juego de herramientas de confeccionado

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658228>



Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 230 V

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Juego de herramientas de confeccionado

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658231>



Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 110 V

VS-SCRJ-PC - Tapa de protección

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653757>



Tapa protectora IP67, para cubrir los insertos de machos dispuestos en la carcasa aérea IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... y VS-08-...

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657083>



FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407029>

Limpiador de virolas 2,50 mm, para ST, SC, FC, E2000 (también APC), aprox. 500 ciclos de limpieza



Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es