

STP 5-2 - Soporte para señalización



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800967>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

Sus ventajas

- Las superficies rotulables de los bornes multipiso cableados aumentan mediante el soporte para señalización
- Los soportes para señalización se insertan, según la ejecución, en los alojamientos situados en el nivel superior de los bornes

Datos comerciales

Código de artículo	0800967
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG211A
Clave de producto	BG211A
GTIN	4017918138776
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,467 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,467 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

STP 5-2 - Soporte para señalización



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800967>

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	5,00 mm
Altura	24,90 mm
Profundidad	28,60 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	5 mm
Altura del campo de texto	10,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

STP 5-2 - Soporte para señalización

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800967>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 5-2 - Soporte para señalización



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0800967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es