

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658529>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable para fibra óptica SC-Duplex, IP20, con técnica de conexión rápida, para fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,9 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1658529
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAC
Clave de producto	ABNIAC
Página del catálogo	Página 132 (C-2-2013)
GTIN	4046356163101
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,14 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Exclusivamente para confeccionar con la herramienta 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU y 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. ¡No apto para confeccionar con la herramienta 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
---------------	--

Propiedades del artículo

Construcción	SC dúplex
Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-Duplex según IEC 61754-4
Aplicación	neutral
Número de salidas de cable	1
Número de conductores	1
Ejecución	SC
Salida de cables	recta

Propiedades eléctricas

Atenuación	< 0,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Dimensiones

Anchura	21,6 mm
Altura	9 mm
Longitud	66,8 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material soporte de contactos	PEI
Material carcasa	PPO

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Tipo de cable	para todos los tipos de cable usuales
Diámetro exterior del cable	2 mm ... 3 mm
Diámetro de conductor	2,9 mm

Cable de fibra óptica

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658529>

Número de fibras	2
Fibra	GOF
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Parámetros

Atenuación	< 0,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de disposición	Recinto interior
---------------------	------------------

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658529>

Environmental product compliance

China RoHS

Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658529>

Accesorios necesarios

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Juego de herramientas de confeccionado

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658228>



Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 230 V

Accesorios

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Juego de herramientas de confeccionado

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658228>



Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 230 V

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658529>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Juego de herramientas de confeccionado

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658231>




Juego de herramientas de confeccionado para fibra de vidrio, para el confeccionado en campo de los conectores SC-RJ y SC-Duplex, con técnica de conexión rápida, con cargador para 110 V

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407029>



Limpiador de virolas 2,50 mm, para ST, SC, FC, E2000 (también APC), aprox. 500 ciclos de limpieza

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es