


ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tira de cinta Zack



0812858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0812858>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack, Tiras, naranja, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 1000

Datos comerciales

Código de artículo	0812858
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG2112
Clave de producto	BG2112
GTIN	4017918966379
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,897 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,687 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

0812858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0812858>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	8,2 mm

Rotulación

Número de índices individuales	1000
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	100
Tipo de ranura	alto

Dimensiones

Anchura	8,15 mm
Altura	10,50 mm
Profundidad	4,30 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	naranja (RAL 2003)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tira de cinta Zack



0812858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0812858>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0812858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0812858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es