

BMKLT 19X12 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4



0813792

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0813792>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Hoja de etiquetas DIN-A4, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 176



Sus ventajas

- El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"

Datos comerciales

Código de artículo	0813792
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2414
Clave de producto	BG2414
GTIN	4017918966911
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,11 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20,11 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

0813792

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0813792>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de aparatos sin rotular
------------------	----------------------------------

Rotulación

Número de índices individuales	176
Número de etiquetas individuales por línea	8

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Color	blanco
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	19 mm
Longitud	12 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser
---------------	---

0813792

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0813792>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es