

# S - Bloqueador de conexión



0308359

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0308359>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Bloqueador de conexión, para patín deslizante, anchura: 8,2 mm, altura: 12 mm, color: blanco



## Datos comerciales

Código de artículo	0308359
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BE1ZWX
Clave de producto	BE1ZWX
GTIN	4017918000981
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,869 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,814 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

# S - Bloqueador de conexión

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0308359>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Bloqueador de conexión
------------------	------------------------

### Dimensiones

Anchura	8,2 mm
Altura	12 mm

### Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material aislante	PA
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

# S - Bloqueador de conexión

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0308359>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# S - Bloqueador de conexión



0308359

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0308359>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,008 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)