

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas pelacables, para cables aislados con PVC, margen a desaislar: 0,08 hasta 6 mm², cortacables hasta 6 mm² en cable flexible o 4 mm² en cable rígido

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1204384 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BH3121 |
| Clave de producto | BH3121 |
| GTIN | 4017918018863 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 235,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 227 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82032000 |
| País de origen | GB |

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Pelacables

Contenido en el kit

1202072 CRIMPSET 6

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

0,08 mm² ... 6 mm² (Margen a desaislar)
6 mm² (Zona de corte)

Gama de secciones AWG

24 ... 10 (Margen a desaislar)
10 (Zona de corte)

Dimensiones

Longitud

205 mm

Datos del material

Color

negro

Cable/línea

Diámetro exterior del cable

0,5 mm ... 2,9 mm

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es