

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Pieza de engaste



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Matriz (par), para CRIMPFOX-C120, para terminales con cable en tubo de cobre 10 + 70 mm², engaste WM

Datos comerciales

Código de artículo	1212319
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH313Z
Clave de producto	BH313Z
GTIN	4046356454650
Peso por unidad (incluido el embalaje)	135,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	135,8 g
Número de tarifa arancelaria	82079091
País de origen	DE

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Pieza de engaste



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Matriz
Prensado	Engaste HEX
Característica del producto	Inserto intercambiable para la tenaza de crimpado CRIMPFOX-C120
Sección mín.	10 mm ²
Sección máx.	70 mm ²
AWG mín.	7
AWG máx.	2/0

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm ² ... 70 mm ²
---------------------------	---

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Pieza de engaste



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Pieza de engaste



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212319>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es