

# VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - Pasamuros de armario de control



1657261

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657261>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros de armario de control, M12, 4 polos, codificado D a conector hembra RJ45, entrada hembra 90°, IP65/67

## Datos comerciales

Código de artículo	1657261
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	ABNMAY
GTIN	4046356100083
Peso por unidad (incluido el embalaje)	36,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,4 g
País de origen	DE

# VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - Pasamuros de armario de control



1657261

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657261>

## Datos técnicos

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera
-----------------	--------------------------

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Construcción	acodado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	4
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M12

### Datos del material

Color	negro
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de cobre

### Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Tensión nominal $U_N$	48 V
Corriente nominal $I_N$	1 A
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	$\geq 100$
-------------------	------------

### Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s
-------------------------	--

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C


# VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - Pasamuros de armario de control

1657261


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657261>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones




## Corte de montaje

# VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - Pasamuros de armario de control

1657261

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657261>

Vista desarrollada



Despiece

Diagrama eléctrico




Diagrama eléctrico

# VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - Pasamuros de armario de control



1657261

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657261>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)