

PI-EX-TB/T - Bloque de bornes de base



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2835927>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de base Ex, con interrupción por cuchilla y medición de temperatura de los bornes de entrada integrada para compensación de punto frío

Datos comerciales

Código de artículo	2835927
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK1XXX
Clave de producto	DK1XXX
GTIN	4017918911805
Peso por unidad (incluido el embalaje)	100,23 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	89,604 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soportes modulares
Aplicación	Elemento de base

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	4 A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12,4 mm
Altura	145 mm
Profundidad	86,5 mm
Profundidad NS 35/7,5	147 mm (con soporte de acoplamiento NS 35/7,5)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Tipo de material aislante Carcasa	PBT

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

ATEX

Marcado	 II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF08ATEX2835901X

PI-EX-TB/T - Bloque de bornes de base



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2835927>

EAC Ex

Marcado	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certificado	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

PI-EX-TB/T - Bloque de bornes de base


2835927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2835927>



Dibujos

Esquema de dimensiones



PI-EX-TB/T - Bloque de bornes de base



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2835927>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------