

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja de surtido, de metal, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 500 ud. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 ud. AI 2,5-8 BU, 200 ud. AI 4-10 GY, 100 ud. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Descripción del producto

Juego de herramientas, equipado

Sus ventajas

- A partir de la amplia oferta de herramientas profesionales le hemos preparado unos atractivos juegos de herramientas

Datos comerciales

Código de artículo	1202072
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3511
Clave de producto	BH3511
GTIN	4017918017699
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.606,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.606,8 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	DE

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

El set consta de

AI 0,25- 6 YE - Puntera

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3203024>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 6 mm, longitud del manguito: 10,5 mm, color: amarillo

AI 0,34- 6 TQ - Puntera

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3203053>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 6 mm, longitud del manguito: 10,5 mm, color: turquesa

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

AI 0,5 - 8 WH - Puntera

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200014>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: blanco

AI 0,75- 8 GY - Puntera

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200519>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: gris

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

Al 1 - 8 RD - Puntera

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200030>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: rojo

Al 1,5 - 8 BK - Puntera

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200043>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: negro

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

AI 2,5 - 8 BU - Puntera

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200522>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: azul

AI 4 -10 GY - Puntera

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200535>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 17 mm, color: gris

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

AI 6 -12 YE - Puntera

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200548>



Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 20 mm, color: amarillo

QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1204384>



Tenazas pelacables, para cables aislados con PVC, margen a desaislar: 0,08 hasta 6 mm², cortacables hasta 6 mm² en cable flexible o 4 mm² en cable rígido

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1031721>



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm², sección máx.: 10 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 305 g, negro/verde

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Set de herramientas

Prensado

Engaste trapezoidal

Dimensiones

Anchura

357 mm

Altura

48 mm

Longitud

206 mm

Datos del material

Color

plateado

Material Elemento de base

Metal

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 6 - Set de herramientas



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202072>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es