

PPS CD M - Cortador de canal

1207569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207569>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm

Sus ventajas

- Grosor del material hasta 2,5 mm
- Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
- Guía de medición métrica con tope ajustable
- Anchura de corte 125 mm
- Seguridad gracias a la protección contra agarre
- Corte a medida sin rebabas ni virutas

Datos comerciales

Código de artículo	1207569
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3114
Clave de producto	BH3114
GTIN	4017918895204
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11.080 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10.553 g
Número de tarifa arancelaria	82073090
País de origen	DE

PPS CD M - Cortador de canal

1207569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207569>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta de corte
Aplicación	Canaleta de cableado de plástico
Característica del producto	Guía de medición métrica de 1 m con tope final
	Para canales de cableado de hasta 125 mm de anchura y 2,5 mm de grosor del material
	Con tope de 90°
	Corte sin rebabas ni virutas
	Equipado con un protector de agarre
	Transmisión por palanca optimizada
	Para montaje en mesa (orificios para tornillos disponibles)

Dimensiones

Anchura	285 mm
Ancho de hoja	125 mm
Altura	290 mm
Longitud	280 mm
Longitud regla graduada	1000 mm
Longitud palanca manual	540 mm
Grosor material	2,5 mm
Grosor de material máx.	2,5 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	0 mm
-------------------	------

Datos del material

Color	multicolor
Material	Acero con empuñadura de plástico
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	0 mm
-----------------------------	------

PPS CD M - Cortador de canal



1207569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207569>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

ETIM

ETIM 9.0	EC000565
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900
-------------	----------

PPS CD M - Cortador de canal



1207569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es