

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur FO SC-Duplex, IP20, raccordement autodénudant, pour fibre de verre multimode 50/125 μm , pour diamètre de brin individuel de 2,9 mm

Données commerciales

Référence	1658529
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Product key	ABNIAC
Page catalogue	Page 132 (C-2-2013)
GTIN	4046356163101
Poids par pièce (emballage compris)	14,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,14 g
Pays d'origine	DE

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Exclusivement pour la confection avec outils 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU et 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. Ne convient pas pour la confection avec l'outil 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
-------------	--

Propriétés du produit

Type	SC Duplex
Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	2
Enfichable	SC-Duplex selon CEI 61754-4
Application	neutre
Nombre de sorties de câble	1
Nombre de conducteurs	1
Version	SC
Sortie du câble	droit

Propriétés électriques

Atténuation	< 0,5 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	------------------------------------

Dimensions

Largeur	21,6 mm
Hauteur	9 mm
Longueur	66,8 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,50 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Matériau de porte-contacts	PEI
Matériau du boîtier	PPO

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Type de câble	pour tous les types de câble usuels
Diamètre extérieur du câble	2 mm ... 3 mm
Diamètre de fil	2,9 mm

Câble fibre optique

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

Nombre de fibres	2
Fibre	GOF
Type de fibre	Fibres de verre multimode

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
--------------------	--------

Valeurs caractéristiques

Atténuation	< 0,5 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	------------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C

Montage

Type de pose	Intérieur
--------------	-----------

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

Accessoires nécessaires

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Kit d'outil de confection

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658228>



Kit d'outil de confection pour fibre de verre, pour la confection du terrain des connecteurs SC-RJ et SC-Duplex, avec raccordement autodénudant, avec chargeur pour 230 V

Accessoires

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Kit d'outil de confection

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658228>



Kit d'outil de confection pour fibre de verre, pour la confection du terrain des connecteurs SC-RJ et SC-Duplex, avec raccordement autodénudant, avec chargeur pour 230 V

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658529>

VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Kit d'outil de confection

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658231>



Kit d'outil de confection pour fibre de verre, pour la confection du terrain des connecteurs SC-RJ et SC-Duplex, avec raccordement autodénudant, avec chargeur pour 110 V

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407029>



Nettoyeur de ferrules 2,50 mm, pour ST, SC, FC, E2000 (également APC), env. 500 cycles de nettoyage

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr