

# FBRI 10-5 N - Pont de jonction



2770642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770642>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont de jonction, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: argenté

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 2770642             |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BE1Z2X              |
| Product key                         | BE1Z2X              |
| Page catalogue                      | Page 459 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918068028       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,16 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 12,8 g              |
| Numéro du tarif douanier            | 85369095            |
| Pays d'origine                      | PL                  |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Pont à visser |
| Nombre de pôles | 10            |
| Pas             | 5,2 mm        |

### Dimensions

|     |        |
|-----|--------|
| Pas | 5,2 mm |
|-----|--------|

### Indications sur les matériaux

|                  |         |
|------------------|---------|
| Coloris          | argenté |
| Matériau         | Cu      |
| Matériau isolant | PA      |

### Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770642>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBRI 10-5 N - Pont de jonction

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770642>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# FBRI 10-5 N - Pont de jonction

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2770642>



## Accessoires

### CUTFOX FB - Outil de coupe

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205985>



Coupe-pont à une main, pour ponts de jonction FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)