

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto hembra de cable de fibra óptica POF, mecanizado, para soportes de contactos (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) de los contactos CK1,6-ED...

Datos comerciales

Código de artículo	1885004
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AF7AIC
Clave de producto	AF7AIC
GTIN	4017918172763
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,886 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,886 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto de cable de onda de luz
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores

Longitud de pelado	14 mm (tras el pulido)
--------------------	------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	1,6 mm

Datos del material

Material Contacto	Alpaca
-------------------	--------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra


1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es