


# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Conector hembra



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285331>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra 19", color: verde, número de polos: 32, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Datos comerciales

Código de artículo	2285331
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AAHCA
Clave de producto	AAHCA
GTIN	4017918055936
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34,97 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,226 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Conector hembra



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285331>

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	La tensión de aislamiento de dimensionamiento es válida para hembras aisladas de enchufe plano.
---------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra 19"
Familia de productos	SFL (2,8-0,8)
Construcción	F
Número de polos	32
Paso	0 mm


### Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	2,5 kV
---	--------

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión de enchufe plano
------------------	---------------------------

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	95 mm
Altura	28,6 mm
Longitud	14,8 mm
Diámetro de taladro	2,8 mm
Paso	-

### Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Grupo material aislante	II
Material aislante	PA-F
Superficie contactos	Estaño Sn

### Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------


# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Conector hembra

2285331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285331>



## Dibujos



# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Conector hembra



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285331>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SFL (2,8-0,8)F32/ZB - Conector hembra



2285331

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2285331>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)