

EU5E-SWD-4D4D PXC - Módulo de entrada / salida



2903101

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903101>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



SmartWire-DT™ módulo digital para conexión de la señal de salida/entrada digital, 4 entradas (24 V DC) y 4 salidas (24 V DC/0,5 A).

Datos comerciales

Código de artículo	2903101
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK7455
Clave de producto	DK7455
GTIN	4046356709743
Peso por unidad (incluido el embalaje)	112,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	112,9 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de ampliación
------------------	----------------------

Datos de entrada

Denominación Entrada	Entradas digitales
Número de entradas	4
Tensión de accionamiento de dimensionamiento U_C	24 V DC
Corriente de accionamiento de dimensionamiento I_C	tip. 4 mA

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Tipo de conexión	Espadín
Número de conexiones	1
Número de polos	8
Observación	para conectores de aparato SmartWire-DT SWD4-8SF2-5 PXC

Interfaces

Datos: SmartWire™-DT

Velocidad de transmisión de datos	125 kBd / 250 kBd
Tipo de conexión	Conector macho, 8 polos

Dimensiones

Anchura	35 mm
Altura	90 mm
Profundidad	101 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 50178
-------------------------	----------

EU5E-SWD-4D4D PXC - Módulo de entrada / salida



2903101

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903101>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

2903101

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es