

# PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986300>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit de INICIO para el módulo de seguridad PSR-TRISAFE, compuesto por: placa de demostración PSR-TRISAFE (con entradas y salidas), CD SAFECONF, manual de inicio rápido, cable USB (3 m), fuente de alimentación con adaptadores de conector internacionales y prospecto.

## Sus ventajas

- Juego de stárter precableado, inclusive arranque rápido
- Aprendizaje sencillo de la técnica de seguridad configurable

## Datos comerciales

Código de artículo	2986300
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA353
Clave de producto	DNA353
GTIN	4046356503907
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,1 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,6 kg
Número de tarifa arancelaria	90230080
País de origen	DE

# PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986300>

## El set consta de

### PSR-SAFECONF-BOX-DE - Paquete de configuración

2986151

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986151>

Paquete de configuración para el módulo de seguridad PSR-TRISAFE, compuesto por software SAFECONF, cable de conexión e instrucciones para el inicio rápido



---

### PSR-SAFECONF-BOX-EN - Paquete de configuración

2986164

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986164>

Paquete de configuración para el módulo de seguridad PSR-TRISAFE, compuesto por software SAFECONF, cable de conexión e instrucciones para el inicio rápido



# PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986300>

## CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB

2986135

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986135>

Cable de conexión USB: conector USB tipo A sobre conector USB tipo mini B, longitud: 3 m



---

## PSR-SCP- 24DC/TS/M - Módulo de seguridad

2986012

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986012>

Módulo de seguridad de libre configuración con 20 entradas seguras y 4 salidas seguras; 4 salidas de conmutaciones de aviso, 2 de ciclo y 2 de masa; ampliable con módulos E/A adicionales, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, bornes enchufables de conexión por tornillo



# PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986300>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

### Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	3 W
--	-----

### Dimensiones

Anchura	37,5 mm
Altura	17 mm
Profundidad	38 mm

# PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio

2986300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2986300>



## Clasificaciones

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122205
-------------	----------

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---