

WP-FS HF IP68 PG11 - Junta plana



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241182>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Junta plana, material: Centellen, índice de protección: IP68, color: verde, diámetro interior: 18,5 mm



Sus ventajas

- Los anillos de junta plana de Centellen sirven como junta de las uniones roscadas de mangueras de protección en superficies irregulares
- Grado de protección IP68
- Resistencia contra aceite, obturación contra polvo y agua, resistente a los rayos ultravioleta, sin halógenos, alta resistencia mecánica

Datos comerciales

Código de artículo	3241182
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356785884
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,556 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,556 g
Número de tarifa arancelaria	40169300
País de origen	DE

WP-FS HF IP68 PG11 - Junta plana



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241182>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Junta
Tipo de rosca	Pg11

Dimensiones

Altura	2 mm
Diámetro	22,5 mm
Grosor de pared	2 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	18,5 mm
-------------------	---------

Datos del material

Material	Centellen
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 200 °C

WP-FS HF IP68 PG11 - Junta plana



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241182>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-FS HF IP68 PG11 - Junta plana



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es