

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour l'impression des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS... et US-PML..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm



Données commerciales

Référence	0803376
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4055626042152
Poids par pièce (emballage compris)	243 g
Poids par pièce (hors emballage)	196 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	DE

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
-----------------	---------------

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur du rouleau	60 m

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	Polyester

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	5 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	30 %

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur



0803376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803376>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr