ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-12 - Ruban de repérage ZB

0803605:0001

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803605:0001

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.




Planche de repérage ZB plate, 120 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 12, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 5,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliqueter

Données commerciales

Référence	0803605:0001
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2123
Product key	BG2123
GTIN	4017918598976
Poids par pièce (emballage compris)	5,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,25 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	5,2 mm

Repérage

Repérage	1 ... 12
Rainure de repérage	plat

Montage

Type de montage	encliqueter

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Dimensions

Largeur	4,55 mm
Hauteur	6,5 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	5,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	4,20 mm
Hauteur du champ de texte	5,20 mm

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr