

EMPPR (45,8X45,8) - Protection contre les contacts



0803389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803389>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Protection contre les contacts, Feuille, vierge, type de montage: encliqueter,
Nombre d'étiquettes: 1



L'image représente la version EMPPR
(27x15)

Avantages

- Résistance mécanique et chimique élevée
- Convient à une utilisation durable en extérieur
- Collé ou encliqueté pour protéger les repérages des CARRIER ...
- Protection contre les contacts accidentels, très épaisse, mais flexible et transparente

Données commerciales

Référence	0803389
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BG241B
Product key	BG241B
GTIN	4055626048550
Poids par pièce (emballage compris)	3,524 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,86 g
Numéro du tarif douanier	39203000
Pays d'origine	AT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de conditionnement	Sac en PE

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
---------------------	---

Dimensions

Largeur	45,80 mm
Hauteur	45,80 mm
Profondeur	1,00 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

EMPPR (45,8X45,8) - Protection contre les contacts



0803389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803389>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

24292214

ETIM

ETIM 9.0

EC002113

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

EMPPR (45,8X45,8) - Protection contre les contacts



0803389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803389>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr