


# SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction



0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0001>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: collage

## Données commerciales

Référence	0804374:0001
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2123
Product key	BG2123
GTIN	4017918488192
Poids par pièce (emballage compris)	0,82 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,82 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

# SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction



0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0001>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	6,2 mm

### Repérage

Repérage	1 ... 10
----------	----------

### Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

### Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	Polyester
Matériau embase	Polyester

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 150 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Dimensions

Largeur	50 mm
Hauteur	3,8 mm
Profondeur	0,08 mm
Pas	6,2 mm

#### Champ de texte

Largeur du champ de texte	6,20 mm
Hauteur du champ de texte	3,80 mm

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

# SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction



0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0001>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction



0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0001>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)