

# WS 4- 5 - Etiquette d'avertissement

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805344>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette d'avertissement, 2 vis plastiques, sur 4 bloc de jonction max., au pas de 5 mm



## Avantages

- Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
- Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
- Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.

## Données commerciales

Référence	0805344
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2511
Product key	BG2511
GTIN	4017918145132
Poids par pièce (emballage compris)	1,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,98 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour installation
Type	Rectangle
Nombre de pôles	4
Pas	5 mm

### Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Repérage	Symbole éclair et avertissement en anglais

### Dimensions

Largeur	20,40 mm
Hauteur	21,00 mm
Profondeur	24,00 mm
Pas	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
	jaune (RAL 1018)
	noir (RAL 9005)
Matériau	PVC
Matériau embase	PVC

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 65 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

### Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805344>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

### ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805344>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)