

ETS-E - Etiquette avec symbole de terre

0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette autocollante, diamètre de 16 mm, unité de livraison : 100 feuilles de 10 étiquettes, symbole de la terre noir sur fond blanc



Données commerciales

Référence	0806767
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG2424
Product key	BG2424
GTIN	4017918138882
Poids par pièce (emballage compris)	0,564 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,05 g
Numéro du tarif douanier	48211010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils
Repérage	
Nombre d'étiquettes	10

Dimensions

Largeur	16,00 mm
Hauteur	16,00 mm
Profondeur	0,13 mm

Indications sur les matériaux

Epaisseur film	92 µm
Adhésif	Acrylate
Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau embase	Polyéthylène

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr