

# ETS-E - Etiquette avec symbole de terre

0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette autocollante, diamètre de 16 mm, unité de livraison : 100 feuilles de 10 étiquettes, symbole de la terre noir sur fond blanc



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0806767       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BG2424        |
| Product key                         | BG2424        |
| GTIN                                | 4017918138882 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,497 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,05 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 48211010      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type de produit     | Repères pour appareils |
| Repérage            |                        |
| Nombre d'étiquettes | 10                     |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 16,00 mm |
| Hauteur    | 16,00 mm |
| Profondeur | 0,13 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Epaisseur film  | 92 µm            |
| Adhésif         | Acrylate         |
| Couleur         | blanc (RAL 9010) |
| Matériau embase | Polyéthylène     |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

|  |                      |
|--|----------------------|
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat   | Essai réussi         |

#### Résistance aux UV

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat                  | Essai réussi  |
| Durée du contrôle         | 96 h  |

#### Indélébilité des inscriptions

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07                 |
|                                      | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]         | Essai réussi  |
| n-hexane<br>[CAS n° 110-54-3]        | Essai réussi  |
| Eau + benzène<br>[CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi  |

#### Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat                  | Essai réussi             |
| Méthode                   | Méthode B                |
| Cycles                    | 2                        |

#### Essai au brouillard salin

# ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat                  | Essai réussi                                  |

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

# ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

# ETS-E - Etiquette avec symbole de terre



0806767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806767>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)