

# ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Ruban de repérage ZB




0808626:0051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808626:0051>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, type de montage: encliqueter



## Données commerciales

Référence	0808626:0051
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2122
Product key	BG2122
GTIN	4017918597719
Poids par pièce (emballage compris)	0,46 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,26 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

# ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Ruban de repérage ZB



0808626:0051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808626:0051>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	4 mm

### Repérage

Repérage	51 ... 60
Type de rainure	plat

### Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

### Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)
Faculté de conservation	2 ans

### Dimensions

Largeur	4,15 mm
Hauteur	6,4 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	4 mm

#### Champ de texte

Largeur du champ de texte	4,20 mm
Hauteur du champ de texte	5,20 mm

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

# ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Ruban de repérage ZB



0808626:0051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808626:0051>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Ruban de repérage ZB



0808626:0051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808626:0051>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)