BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 4 - Ruban de repérage ZB

0810892:0004

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810892:0004

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente différentes versions de l'article

Ergot de repérage, repérage avec le chiffre : 4, un paquet comprend 100 picots avec la même impression, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, type de montage: enfichage

Données commerciales

Référence	0810892:0004
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG212B
Product key	BG212B
GTIN	4017918864163
Poids par pièce (emballage compris)	0,047 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,044 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	4,2 mm

Repérage

Repérage	4

Dimensions

Largeur	4 mm
Hauteur	4 mm
Pas	4,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	4,00 mm
Hauteur du champ de texte	4,00 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	enfichage

BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 4 - Ruban de repérage ZB

0810892:0004

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810892:0004

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr