

KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814788>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm

Avantages

- Les KLM sont spécialement conçus pour les butées CLIPFIX
- Le tramage précis permet un réglage en hauteur en continu de la surface de repérage.
- Le KLM 3-L convient aux blocs de jonction à plusieurs niveaux et peut être raccourci à deux endroits spécifiés.

Données commerciales

Référence	0814788
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG211A
Product key	BG211A
GTIN	4046356014069
Poids par pièce (emballage compris)	0,991 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,89 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814788>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	10,00 mm
Hauteur	21,60 mm
Profondeur	74,25 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	20 mm
Hauteur du champ de texte	8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PA
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814788>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0814788>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,006 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr