

BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824271>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

Données commerciales

Référence	0824271
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8112
Product key	BG8112
GTIN	4046356351454
Poids par pièce (emballage compris)	0,475 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,465 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824271>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	5,2 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	10
Type de rainure	élevé
Technologie de marquage	Traceur

Dimensions

Largeur	4 mm
Pas	5,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	4 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------


BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage

0824271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824271>

Dessins

Dessin schématique



- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824271>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage



0824271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824271>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr