CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Porte-repère

0827446

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827446

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir (RAL 9005), vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 23 mm, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Avantages

- Des étiquettes encliquetables UC-/US-EMP ☐ permettent le repérage des porte-repères CARRIER-EMP 22 ...
- Utilisable pour toutes les touches et tous les switchs, diamètre : 22 mm

Données commerciales

Référence	0827446
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG241A
Product key	BG241A
GTIN	4046356446549
Poids par pièce (emballage compris)	1,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,182 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Dimensions

Largeur	29,50 mm
Hauteur	44,70 mm
Profondeur	6,38 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	27 mm
Hauteur du champ de texte	12,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Montage

Type de montage	visser, riveter

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr