CARRIER-EMP (60X30) - Porte-repère

0827454

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827454

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère, noir (RAL 9005), vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Avantages

- Les porte-repères CARRIER-EMP ... sont utilisés en association avec les étiquettes encliquetables UC-EMP ... / US-EMP ...
- Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
- Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.

Données commerciales

Référence	0827454
Conditionnement	30 Unité(s)
Commande minimum	30 Unité(s)
Clé de vente	BG241A
Product key	BG241A
GTIN	4046356444583
Poids par pièce (emballage compris)	4,267 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Dimensions

Largeur	63,00 mm
Hauteur	32,90 mm
Profondeur	6,00 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	60 mm
Hauteur du champ de texte	30 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	visser, riveter

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr