# SD-WMTBS (CH) YE:J - Matériel de repérage

0826611:J

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0826611:J

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Manchon de repérage, impression, avec la majuscule : Lettres, jaune, type de montage: enfilage



## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0826611:J |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2322 |
| Product key | BG2322 |
| GTIN | 4046356414715 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,154 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,143 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | SE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Repère pour conducteur |

Repérage

| | |
|---|---|
| Repérage | Lettres |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 4,3 mm |
| Longueur | 11,30 mm |

Dimensions extérieures

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm ... 136 mm |

Champ de texte

| | |
|---|---|
| Largeur du champ de texte | 4,30 mm |
| Hauteur du champ de texte | 2,60 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | jaune (RAL 1018) |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Matériau embase | PVC |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | enfilage |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001530 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr