UC-WMCO TOOL SET - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827807

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827807

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange (RAL 2003), plage de diamètre de câble: 1,6 ... 7 mm, type de montage: enfilage

Description du produit

Kit de tiges d'enfilage, facilite l'enfilage des repères UC-WMCO sur le conducteur. Le kit se compose de 3 outils d'enfilage différents.

Données commerciales

Référence	0827807
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG221Z
Product key	BG221Z
GTIN	4046356440738
Poids par pièce (emballage compris)	4,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,9 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

UC-WMCO TOOL SET - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827807

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827807

Ce kit comprend

UC-WMCO 2,1 TOOL - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827803

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827803



Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange (RAL 2003), plage de diamètre de câble: 1,6 ... 2,1 mm, type de montage: enfilage

UC-WMCO 3,6 TOOL - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827804

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827804



Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange (RAL 2003), plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,6 mm, type de montage: enfilage

UC-WMCO TOOL SET - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827807

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827807

UC-WMCO 5,8 TOOL - Outil d'enfilage pour repères pour câble

0827805

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827805



Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange (RAL 2003), plage de diamètre de câble: 4,9 ... 5,8 mm, type de montage: enfilage

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de montage

Dimensions

Largeur	48 mm
Hauteur	81,5 mm
Profondeur	8,66 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	orange (RAL 2003)
Matériau embase	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1,6 mm ... 7 mm

Montage

Type de montage	enfilage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21041392

ETIM

ETIM 10.0	EC000163

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,046 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr