

CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère



0830958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830958>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-repère, noir (RAL 9005), vierge, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 90 mm



Avantages

- Le porte-repère CARRIER-PMP est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ...
- Le domaine d'utilisation comprend l'identification univoque des appareils et des armoires électriques
- Le montage est effectué à l'aide de vis ou de colliers de serrage

Données commerciales

Référence	0830958
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG261A
Product key	BG261A
GTIN	4046356912310
Poids par pièce (emballage compris)	27,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	24,45 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère



0830958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830958>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	109,8 mm
Hauteur	42,4 mm
Profondeur	20 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	90 mm
Hauteur du champ de texte	38 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	visser, riveter
-----------------	-----------------

CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère



0830958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830958>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère



0830958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830958>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr