CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils

Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 1,0 mm^2 avec batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 1,0 mm^2, rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en ruban, 1,0 mm^2, 100 bandes avec 50 embouts par bande, et un étui à outils sont également fournis

Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

Données commerciales

Référence	1003671
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626472027
Poids par pièce (emballage compris)	2☐170 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐170 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671

Ce kit comprend

CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir

1212465

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm^2 ... 1,5 mm^2, y compris bac à déchets

TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050

Etui à outil, non équipé



CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212759

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212759



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements

CF CRIMPHANDY/ACCU - Module accu

1212518

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212518

Batterie de rechange pour CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,8 Ah



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils

Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC

Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	10,8 mm
Section de conducteur souple	1 mm² ... 1 mm²

Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	47c10d16-65d8-47ed-989d-d5cc80984d44

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr