

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils

Identique à la figure

## Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 0,5 mm<sup>2</sup>, y compris batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 0,5 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en bande, 0,5 mm<sup>2</sup>, 100 bandes avec 50 embouts par bande et un étui à outils sont également fournis

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

Référence	1003673
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626471563
Poids par pièce (emballage compris)	4 □ 019 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 □ 170 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 0,5 - Automate à dénuder et à sertir

1212463

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212463>




Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (défecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

---

### AI 0,5-8 WH-S - Embout

1212521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212521>



Embouts en bande, 0,5 mm<sup>2</sup>, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, conformes à DIN 46228-4, coloris blanc, équipés d'une extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

## CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage

1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>



### CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, y compris bac à déchets

---

### TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050>

Etui à outil, non équipé



# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage

1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>



## CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

---

## CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212787>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,5, pour réparer les dysfonctionnements

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Contenu dans le kit	1212515 CF CRIMPHANDY 0,5/GP2

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC
---------------------------------	----------

### Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	10,8 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>

### Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	26d1525e-457a-45e8-9bec-5f4aa747d709