

UBE/D + ES/KMK 3 - Porte-repère



1004076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004076>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère, pour le repérage de groupes de blocs de jonction, pour le montage sur la barrette NS 32 ou NS 35/7,5, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Données commerciales

Référence	1004076
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG211A
Product key	BG211A
GTIN	4017918011888
Poids par pièce (emballage compris)	9,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,74 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	20,00 mm
Hauteur	42,80 mm
Profondeur	45,10 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	40 mm
Hauteur du champ de texte	17 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

1004076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004076>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBE/D + ES/KMK 3 - Porte-repère



1004076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004076>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,045 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr