

# KLM 1 - Porte-repère pour barrettes de raccordement




1004319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004319>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-repère pour bornier, pour butée E/MBK ou CLIPFIX 35, repérage avec rubans d'étiquettes au format 24 x 4 mm



## Données commerciales

Référence	1004319
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG211A
Product key	BG211A
GTIN	4017918012014
Poids par pièce (emballage compris)	0,61 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,59 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

### Dimensions

Largeur	6,00 mm
Hauteur	25,50 mm
Profondeur	16,70 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	24 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau embase	ABS
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

# KLM 1 - Porte-repère pour barrettes de raccordement



1004319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004319>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KLM 1 - Porte-repère pour barrettes de raccordement



1004319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004319>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)