

KLM-A - Porte-repère pour barrettes de raccordement



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004348>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile : 44 x 7 mm

Données commerciales

Référence	1004348
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG211A
Product key	BG211A
GTIN	4017918012038
Poids par pièce (emballage compris)	1,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004348>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	9,50 mm
Hauteur	46,00 mm
Profondeur	36,50 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	44 mm
Hauteur du champ de texte	7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau embase	ABS
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004348>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A - Porte-repère pour barrettes de raccordement



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004348>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr