

# CARRIER-EMP (1000X15) GY - Porte-repère



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829366>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé, à visser ou riveter, longueur 1000 mm, pour matériel UC et US, hauteur de 15 mm

## Données commerciales

Référence	0829366
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BG241A
Product key	BG241A
GTIN	4046356614887
Poids par pièce (emballage compris)	35,32 g
Poids par pièce (hors emballage)	40 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

# CARRIER-EMP (1000X15) GY - Porte-repère



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829366>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

### Dimensions

Largeur	1000 mm
Hauteur	17,6 mm
Profondeur	5,5 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	1000 mm
Hauteur du champ de texte	15 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PVC
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Montage

Type de montage	visser, riveter
-----------------	-----------------

# CARRIER-EMP (1000X15) GY - Porte-repère



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829366>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CARRIER-EMP (1000X15) GY - Porte-repère



0829366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829366>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,522 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)