WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Porte-repères pour câbles

0830425

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830425

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repères pour câbles, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 4 mm, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 85 mm

Données commerciales

Référence	0830425
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG231A
Product key	BG231A
GTIN	4046356716154
Poids par pièce (emballage compris)	1,127 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,12 g
Numéro du tarif douanier	39204910
Pays d'origine	DK

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Porte-repères pour câbles

0830425

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830425

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Dimensions

Largeur	130 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	0,36 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	85 mm
Hauteur du champ de texte	15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Polyester
Matériau embase	Polyester
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≥ 4,00 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Porte-repères pour câbles

0830425

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830425

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr