

PMT (10X38) RD - Etiquette enfichable



0831089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831089>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403



Données commerciales

Référence	0831089
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG261Z
Product key	BG261Z
GTIN	4046356941228
Poids par pièce (emballage compris)	0,643 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,643 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour installation
Domaine d'application	Marquage des fluides selon la norme DIN 2403

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Nombre d'étiquettes par ligne	1

Dimensions

Largeur	38,00 mm
Hauteur	10,00 mm
Profondeur	1,00 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone et de cadmium

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	10 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	40 % ... 70 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

PMT (10X38) RD - Etiquette enfichable



0831089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831089>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMT (10X38) RD - Etiquette enfichable



0831089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831089>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr