

E PX A 75X80X75 - Coffret vide

0899301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899301>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 75 mm x 80 mm x 75 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

Données commerciales

Référence	0899301
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH9142
Product key	BH9142
GTIN	4055626275703
Poids par pièce (emballage compris)	347,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	316,9 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	IN

E PX A 75X80X75 - Coffret vide

0899301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899301>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Préparé pour montage direct d'un profilé
-------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Coffret de commande
Type	Coffret vides Ex avec couvercle

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
----------------------	----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	75 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	75 mm
Largeur intérieure, longueur max. du profilé	63 mm
Longueur d'équipement max.	49 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	Silicone
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Généralités

Type de verrouillage (GRP)	Couvercle vissé Vis plus/moins
----------------------------	--------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Indice de protection (code IP)

Indice de protection	IP66
----------------------	------

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 127 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Colliers de fixation extérieurs disponibles en option
-------------------------	---

E PX A 75X80X75 - Coffret vide



0899301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899301>

	Trou borgne intégré
Rails de montage direct	oui
Type de rail DIN utilisable	NS 15

E PX A 75X80X75 - Coffret vide



0899301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899301>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PX A 75X80X75 - Coffret vide



0899301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899301>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr