

E PE A 250X255X121 - Coffret vide

0899354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899354>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure illustre un article similaire

Coffret vide, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 250 mm x 255 mm x 121 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé

Données commerciales

Référence	0899354
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH9141
Product key	BH9141
GTIN	4055626276236
Poids par pièce (emballage compris)	2 \square 826 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 \square 730 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	IN

E PE A 250X255X121 - Coffret vide

0899354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899354>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Coffret de commande
Type	Coffrets vides avec couvercle

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
----------------------	----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	250 mm
Hauteur	255 mm
Profondeur	121 mm
Largeur intérieure, longueur max. du profilé	238 mm
Longueur d'équipement max.	217 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris petit-gris RAL 7000
Matériau	Polyester renforcé à la fibre de verre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	Chloroprène
Composants	exempt d'halogène

Propriétés mécaniques

Généralités

Type de verrouillage (GRP)	Couvercle vissé Vis plus/moins
----------------------------	--------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Indice de protection (code IP)

Indice de protection	IP66
----------------------	------

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Trou borgne intégré
	Colliers de fixation extérieurs disponibles en option
Rails de montage direct	oui

E PE A 250X255X121 - Coffret vide

0899354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899354>



Type de rail DIN utilisable	NS 35
-----------------------------	-------

E PE A 250X255X121 - Coffret vide



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899354>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 250X255X121 - Coffret vide



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899354>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr