

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils



Identique à la figure

Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 1,0 mm² avec batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 1,0 mm², rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en ruban, 1,0 mm², 100 bandes avec 50 embouts par bande, et un étui à outils sont également fournis

Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

Données commerciales

Référence	1003671
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626472027
Poids par pièce (emballage compris)	2 □ 170 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 □ 170 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Ce kit comprend

CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465>



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm² ... 1,5 mm², y compris bac à déchets

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>



TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050>

Etui à outil, non équipé



CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>

Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement



CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>



CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212759>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
-----------------	--------------

Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC
---------------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	10,8 mm
Section de conducteur souple	1 mm ² ... 1 mm ²

Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Kit d'outillage



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003671>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	47c10d16-65d8-47ed-989d-d5cc80984d44

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr