

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils



Identique à la figure

Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 0,75 mm², y compris batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 0,75 mm², rangés dans une mallette solide. Sont également fournis un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en bande, 0,75 mm², 100 bandes avec 50 embouts par bande et un étui à outils.

Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

Données commerciales

Référence	1003672
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626472287
Poids par pièce (emballage compris)	4 □ 049 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 □ 170 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Ce kit comprend

CF CRIMPHANDY 0,75 - Automate à dénuder et à sertir

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>




Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (défecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

AI 0,75- 8 GY-S - Embout

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212522>



Embouts en bande, 0,75 mm², longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris gris, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage

1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>



CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm² ... 1,5 mm², y compris bac à déchets

TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050>

Etui à outil, non équipé



CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage

1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>



CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212786>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,75, pour réparer les dysfonctionnements

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Contenu dans le kit	1212516 CF CRIMPHANDY 0,75/GP2

Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC
---------------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	10,8 mm
Section de conducteur souple	0,75 mm ² ... 0,75 mm ²

Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	52ff0702-7845-47ee-81ba-6218730fb550

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr